

## Mitutoyo

### Absolutna merilna ura odčitavanje 0,01 mm, Merilno območje: 12,5mm



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	434065 12,5
GTIN	4946368850153
Razred artikla	44A

#### Opis

##### Izvedba:

Večnamenska standardna merilna ura. Zanesljivo in preprosto upravljanje.

- **Možna je dvosmerna komunikacija, npr. za nastavitev parametrov preko osebnega računalnika (vmesnik Digimatic S1).**
- **S sistemom ABSOLUTE. Enkratna nastavitev začetnega položaja, ki do naslednje zamenjave baterije ostane absolutna ničelna točka.**
- **Enostavno branje vrednosti zaradi velikega digitalnega/analognega zaslona.**
- **Na voljo model z digitalnimi koraki po 0,5 µm.**
- **Možna sta preprost izračun in zaznavanje najvišjih vrednosti.**
- **Opremljen s funkcijo za opozarjanje za načrt umerjanja.**
- **Presoja GO/±NG se izvede z nastavitvijo zgornje in spodnje tolerance.**
- **Alarm nizke napetosti, napake pri nastavitvi, napake senzorja, preliivanja zaslona itd.**
- **Zaslon vrtljiv za 330°.**
- **Funkcijska ključavnica ščiti merilno uro pred nepooblaščno uporabo.**

##### Funkcija:

IP42: Obstajata zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, in zaščita pred vdorom tujkov s  $\varnothing > 1$  mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

##### Podatki:

- **Absolutni linearni kodirnik z elektrostaticno zmogljivostjo.**

- **Frekvenca merjenja (MAX/MIN/RANGE): 50× na sekundo.**
- **Premer držaja: 8 mm.**
- **Merilni nastavek: karbidna kroglja, navoj M2,5×0,45.**
- **Življenjska doba baterije: približno 2700 ur neprekinjene uporabe.**

**Obseg dobave:**

Digitalna merilna ura z 1 baterijo CR2032.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 497081, nadomestno in posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

## Tehnični opis

Debelina ohišja	38,1 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 42
Napajanje	Baterijsko napajanje
Stikalo za vklop-izklop	da
Število vključenih baterij	1
Ø ohišja	59 mm
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Merilna sila	≤ 0,9 N
Dolžina vpenjalnega stebra	17 mm
Kalibriranje	C1
Merilno območje	0 - 12,5 mm
Tip baterij	Gumbasta baterija
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,02 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Standard	Tovarniški standard
Višina števil	11 mm
Prikaz z osvetljenim ozadjem	ne
Vmesnik	Vmesnik USB
Vmesnik	USB-vmesnik
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Funkcija prednastavitve	da

Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

**Storitve**

DAkS-kalibriranjeAnalogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5
Kalibriranjeanalogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023000 12,5