

Električni podaljšek za F, B, PL, CZ, 250 V, Tip: 10N



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081183 10N
GTIN	4003644009329
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Primeren tudi za uporabo na prostem in v vlažnih prostorih (IP44).

Z vtičnicami za **F, B, PL in CZ**. Odporno proti olju, bencinu, UV-žarkom.

Neoprenski gumijasti kabel z gumijastim vtičem in vtičnico, ki sta zaščitena proti brizgajoči vodi.

Funkcija:

IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Tehnični opis

Razred kabla	H07RN-F
Struktura kabla	3G1,5
Material kabla	neopren
Dolžina kabla	10 m
Primerno za države	F; B; PL; CZ
Tip	10N

odporno proti udarcem in brizgajoči vodi	Kategorija 2 (K2) po BGI
Vrsta IP-zaščite	IP 44
Napajanje	Omrežno napajanje
Tip vtikača, vhod	E
Značilnost blagovnega imena	250 V
Omrežna napetost	250 V
Vrsta izdelka	Podaljšek (kabelski)

Pribor

Sistem za obešanje kablov CableFix Tip S	081191 S
Sistem za obešanje kablov CableFix Tip XL	081191 XL
Sistem za obešanje kablov CableFix Tip L	081191 L