

Garant**SOMT 09T304 TR, HB7525, Tip: ST900****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215068 ST900
GTIN	4045197454997
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Izredno **čvrste obračalne ploščice** s standardiziranimi ISO-merami, izdelane s preciznim sintranjem in brušenjem. Finozrnata struktura zagotavlja visoko žilavost in odpornost proti obrabi.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_{p\text{maks.}} = 5 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,14 mm
Tip	ST900
Radij rezila	0,4 mm
Debelina ploščice E	3,97 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOMT 09T304 TR
Zvrst	HB7525

Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	100 m/min	M
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		