

HEDI

Kabelski boben iz jeklene pločevine za F, B, PL in CZ, Tip: 50V



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081107 50V
GTIN	4003644013500
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Kabelski bobni Hedi® so prepoznavni po kakovosti „Made in Germany“ in obstojnosti. Posebej zasnovani bobni poskrbijo za optimalno vodenje kabla. Integrirano stikalo za zaustavitev vrtenja preprečuje neželjeno vrtenje bobna. Vsi kabelski bobni so opremljeni s termičnimi zaščitnimi stikali.

Z vtičnicami za **F, B, PL in CZ**. Za uporabo v suhem okolju.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing < 12$ mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Vrsta IP-zaščite: IP 20

Nazivna priključna moč (razvit): 3500 (16 A) W

Razred kabla: H05VV-F

Struktura kabla: 3G1,5

Material kabla: PVC

Dolžina kabla: 50 m

Število letov z vtičnicami: 4

Tehnični opis

Struktura kabla	3G1,5
Nazivna priključna moč (razvit)	3500 (16 A) W
Omrežna napetost	250 V
Razred kabla	H05VV-F
Material kabla	PVC
Dolžina kabla	50 m
Vrsta IP-zaščite	IP 20
Število letav z vtičnicami	4
Material ohišja	Jeklena pločevina
Napajanje	Omrežno napajanje
Diagnostični sistem na voljo	ne
Vrsta izdelka	Kabelski bobni