

**Garant****NC-sveder za navrtanje, 90°, Ø D<sub>s</sub>: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	231500 10
GTIN	4045197220455
Razred artikla	21Y

**Opis****Izvedba:  
S cilindričnim držalom.****Tehnični opis**

Velikost obračalne ploščice	10
Velikost obračalne ploščice	10G
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGT 0802
Ø držala D <sub>s</sub>	10 mm
maksimalni Ø vrtanja d <sub>1</sub>	10 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	90 mm
Vijak za obračalno ploščico	231540 TX8 (2,0 Nm)
maksimalna globina vrtanja l <sub>1</sub>	4 mm
Število rezil Z	1
Držalo	DIN 1835 B
Sveder za navrtanje za obliko ploščice	90
Sveder za navrtanje za obliko ploščice	Radij
Značilnost blagovnega imena	90°
z notranjim hlajenjem	ne
Kot konice	90 stopinj

Vrsta izdelka

Sveder za obračalne ploščice

**Pribor**

Vpenjalni vijak Torx® Pogon TX8

231540 TX8

8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke  
Celotna dolžina 50 mm

659874 50

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni  
vrtilni moment 500 cNm

659957 500