

**Garant****Rezkar za kotno/plano rezkanje 90°, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 63/6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215050 63/6
GTIN	4045197132642
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Kaljeno specialno orodno jeklo omogoča dolgo uporabo in tek brez vibracij. Oblika za plano rezkanje omogoča doseganje visoke kakovosti obdelane površine.

**Napotek:**

Da je mogoče uporabiti **vsaj 4 rezila**, je treba obračalno ploščico **vedno obrniti v označeni smeri**.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 9IP**.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	40 mm
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219810 (9IP; 2,2 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	SOMT 09T304
Ø rezila $D_c$	63 mm
Število rezil Z	6

Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219810
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP