

**Garant**

**GARANT Softcut® rezkalna glava za kotno rezkanje 90° MTC, z izvrtino, Ø D/  
število rezil Z: 50/5mm**

**Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 215160 50/5   |
| GTIN                  | 4045197349286 |
| Razred artikla        | 210           |

**Opis****Izvedba:**

Precizni rezkarji za kotno rezkanje z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. Visokozmogljivi rezkarji za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami **s specialno geometrijo za manjšo silo rezanja za MTC-uporabo** pri **nestabilnih razmerah** ali za **vretena z manjšo pogonsko močjo**.

**Uporaba:**

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, tudi nerjavnih.

Specialno za **MTC (Multi Task Cutting)** uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje (MTM).

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**. Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 3,1 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi.

**Tehnični opis**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$ | 40 mm |
|--------------------------------------|-------|

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Ø vpenjalne izvrtine                     | 22 mm                 |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice  | 219808 (15IP; 3,8 Nm) |
| Ø rezila $D_c$                           | 50 mm                 |
| primerna obračalna rezalna ploščica      | AP.. 1805..           |
| Število rezil Z                          | 5                     |
| Kot rampe $\alpha_{maks}$                | 0,68 stopinj          |
| Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$        | 0,9 mm                |
| Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$       | 41,95 mm              |
| Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{min}$  | 94 mm                 |
| Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{maks}$ | 98 mm                 |
| Serijska                                 | Softcut®              |
| Ø $D_3$                                  | 44 mm                 |
| Izvedba držala                           | z izvrtino            |
| Nastavni kot $\kappa$                    | 90 stopinj            |
| Uporaba za rezkanje                      | Cirkularno rezkanje   |
| Uporaba za rezkanje                      | Kotno rezkanje        |
| Uporaba za rezkanje                      | Poševno pogrezanje    |
| Delitev rezil                            | neenakomerna          |
| z notranjim hlajenjem                    | da                    |
| Strategija odrezovanja                   | MTC                   |
| Zamenjava orodja                         | PowerCard             |
| Vrsta izdelka                            | Kotni rezkar          |

## Pribor

|   |             |
|---|-------------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne                      | 219808      |
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm | 211750 3,8  |
|   | 674252 15IP |

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus®  
15IP

---