


**Garant**

**Kolutni/odrezovalni rezkar s cilindričnim držalom Jeklo širina  $a_p = 1,5$  mm,  $\emptyset$  D/število rezil Z: 50/4mm**

**Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 218410 50/4   |
| GTIN                  | 4045197533395 |
| Razred artikla        | 21P           |

**Opis****Izvedba:**

Visokoučinkoviti sistemski rezkar za odrezovanje z možnostjo kombinacije iz prstana in **cenovno ugodnega jeklenega lista** ali prstana in **visoko preciznega temperaturno obstojnega lista iz HHS**.

**Uporaba:**

Za zarezovalno in odrezovalno rezkanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS list.

**Uporaba, oglaševalsko besedilo:**

Za zarezovanje in odrezovanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS list.

Številka za naročilo: od 218440 do 218444 (glejte glavni katalog)

**Pazi:**

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

**Napotek:**

Kolutni/rezalni rezkar, dobavljiv do  $\emptyset D = 200$  mm.

Nadomestne HSS liste lahko kot pribor naročite naknadno.

**Tehnični opis**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| $\emptyset$ rezila $D_c$    | 50 mm |
| $\emptyset$ držala $D_s$ h6 | 25 mm |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$ za $a_p$ 1,5 mm | 94,9 mm            |
| primerna obračalna rezalna ploščica                  | XC.. 1113          |
| Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$ za $a_p$ 2,2 mm | 95,5 mm            |
| maksimalna globina zareze $a_{e \text{ maks}}$       | 12,75 mm           |
| $\varnothing$ vratu $d_1$                            | 24,5 mm            |
| Dolžina vratu $L_1$                                  | 36 mm              |
| Število rezil Z                                      | 4                  |
| Širina $a_p$   | 1,5 mm             |
| Izvedba držala                                       | Cilindrično držalo |
| Rezalni material                                     | Jeklo              |
| z notranjim hlajenjem                                | ne                 |
| Vrsta izdelka  | Kolutni rezkar     |