

Električni podaljšek, 250 V, Tip: 5N



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081182 5N
GTIN	4007123560127
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Primeren tudi za uporabo na prostem in v vlažnih prostorih (IP44). Odporno proti olju, bencinu, UV-žarkom.

Neoprenski gumijasti kabel z gumijastim vtičem in vtičnico, ki sta zaščitena proti brizgajoči vodi.

Funkcija:

IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Tehnični opis

Material kabla	Neopren
Tip	5N
Dolžina kabla	5 m
Razred kabla	H07RN-F
Struktura kabla	3G1,5
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi	Kategorija 2 (K2) po BGI

Vrsta IP-zaščite	IP 44
Napajanje	Omrežno napajanje
Tip vtikača, vhod	F
Značilnost blagovnega imena	250 V
Omrežna napetost	250 V
Vrsta izdelka	Podaljšek (kabelski)

Pribor

Sistem za obešanje kablov CableFix Tip S	081191 S
Sistem za obešanje kablov CableFix Tip L	081191 L
Sistem za obešanje kablov CableFix Tip XL	081191 XL