

**mimatic**  
Tool Systems**Žagin list PolySAW-G Širina ap = 1,5 mm, TiAlN, Ø D: 80mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218226 80
GTIN	2050001737182
Razred artikla	29C

**Opis****Izvedba:**

Za odrezovanje, žaganje in zarezovanje.  
PolySAW-G omogoča obdelavo do dna.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e$  maks.

**Tehnični opis**

Ø D	80 mm
Tip osnovnega držala	19/30
Delovna globina $a_{e \text{ maks}}$ na rez	25 mm
Širina ploščice E	6 mm
Število rezil Z	24
Držalo	z izvrtino
Prevleka	TiAlN

Podajanje $f_z$	0,025 mm
Material	VHM
Vrsta izdelka	Rezalni vložki za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	600 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	500 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	400 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		

## Pribor

Osnovno držalo PolySAWz izvrtino Tip 19/30	218210 19/30
Osnovno držalo Držalo Weldon Tip 19/30	218205 19/30