

**Garant**

**Kolutni/odrezovalni rezkar z zvezo Jeklo širina ap = 3,1 mm, Ø D/število rezil  
Z: 125/10mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218430 125/10
GTIN	4045197534064
Razred artikla	21P

**Opis****Izvedba:**

Visokoučinkoviti sistemski rezkar za odrezovanje z možnostjo kombinacije iz prstana in **cenovno ugodnega jeklenega lista** ali prstana in **visoko preciznega temperaturno obstojnega lista iz HHS.**

**Uporaba:**

Za zarezovalno in odrezovalno rezkanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS list.

**Uporaba, oglaševalsko besedilo:**

Za zarezovanje in odrezovanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS list.

Številka za naročilo: od 218440 do 218444 (glejte glavni katalog)

**Pazi:**

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

**Napotek:**

Kolutni/rezalni rezkar, dobavljiv do Ø D = 200 mm.

Nadomestne HSS liste lahko kot pribor naročite naknadno.

**Tehnični opis**

Ø vratu $d_1$	58 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XC.. 1125
Ø vpenjalne izvrtine	32 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$ za $a_p$ 2,2 mm	65 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$ za $a_p$ 1,5 mm	64,4 mm
Ø rezila $D_c$	125 mm
Ø osnovnega držala $d_2$	58 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$ za $a_p$ 3,1 mm	65,8 mm
maksimalna globina zareze $a_{e \text{ maks}}$	33,5 mm
Število rezil Z	10
Izvedba držala	z izvrtino
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar