

Garant

**Kolutni/odrezovalni rezkar z zvezo Jeklo širina ap = 1,5 mm, Ø D/število rezil
Z: 125/10mm**

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 218422 125/10 |
| GTIN | 4045197533814 |
| Razred artikla | 21P |

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkoviti sistemski rezkar za odrezovanje z možnostjo kombinacije iz prstana in **cenovno ugodnega jeklenega lista** ali prstana in **visoko preciznega temperaturno obstojnega lista iz HSS.**

Uporaba:

Za zarezovalno in odrezovalno rezkanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS list.

Uporaba, oglaševalsko besedilo:

Za zarezovanje in odrezovanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS list.

Številka za naročilo: od 218440 do 218444 (glejte glavni katalog)

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Napotek:

Nadomestne HSS liste lahko kot pribor naročite naknadno.
Kolutni/rezalni rezkar, dobavljiv do Ø D = 200 mm.

Tehnični opis

| | |
|--|----------------|
| maksimalna globina zareze $a_{e\text{ maks}}$ | 33,5 mm |
| Celotna dolžina L_{celotna} za a_p 1,5 mm | 64,4 mm |
| Celotna dolžina L_{celotna} za a_p 2,2 mm | 65 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | XC.. 1113 |
| Ø osnovnega držala d_2 | 58 mm |
| Celotna dolžina L_{celotna} za a_p 3,1 mm | 65,8 mm |
| Ø rezila D_c | 125 mm |
| Ø vratu d_1 | 58 mm |
| Ø vpenjalne izvrtine | 32 mm |
| Število rezil Z | 10 |
| Izvedba držala | z izvrtino |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Vrsta izdelka | Kolutni rezkar |