

Garant**Rezkalna glava za torusno rezkanje, za rezkanje v trdo, HB7730, Ø D h10/R:
20/2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	210265 20/2
GTIN	4045197607706
Razred artikla	21M

Tehnični opis

Dolžina glave l	25 mm
Dolžina rezil L ₂	15 mm
Ø rezalne glave D	20 mm
Radij rezila	2 mm
Srednja debelina odrezkov h _{maks.} za TPC-rezkanje v jeklo < 900 N/mm ²	0,08 mm
Velikost vpenjalnega trna	20 mm
Število rezil Z	4
Serija	TopCut
Zvrst	HB7730
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	H
Kot spirale	45 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično

Delovna širina a_e pri rezkanju	0,2×D pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,3 × D pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,3 × D pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,5 × D pri robljenju
Strategija odrezovanja	HPC
z notranjim hlajenjem	ne
Izvedba držala	GARANT TopCut
Vrsta izdelka	Rezalni vložki za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	65 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	55 m/min	H
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		