

Garant**Rezkar za T-utore, Držalo Weldon, Ø D / Zef: 50/2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218300 50/2
GTIN	4045197608307
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Stebelni rezkarji s prijemalno površino in notranjim hlajenjem. Močna zožitev v področju delovanja za obdelavo najožjih zarez. Obdelana površina za zaščito pred korozijo.

Uporaba:

Za utore in zareze po DIN 650.

Napotek:

Uporabljajte predvsem z notranjim hlajenjem, da zagotovite optimalno odvajanje odrezkov. Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Ø držala D_s h6	32 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	120 mm
Ø rezila D_c	50 mm
Višina utora a_p	22 mm
efektivno število rezil Z_{ef}	2
Prevesna dolžina L_1	56 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SP.T 120408
Ø vratu d_1	27 mm

Kot posnetja roba	90 stopinj
Število rezalnih obračalnih ploščic	4
Izvedba držala	Držalo Weldon
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Utorni rezkarji

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219848