


Garant

Kolutni/odrezovalni rezkar s cilindričnim držalom Jeklo širina $a_p = 2,2$ mm, \emptyset D/število rezil Z: 50/4mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218414 50/4
GTIN	4045197533616
Razred artikla	21P

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkoviti sistemski rezkar za odrezovanje z možnostjo kombinacije iz prstana in **cenovno ugodnega jeklenega lista** ali prstana in **visoko preciznega temperaturno obstojnega lista iz HHS**.

Uporaba:

Za zarezovalno in odrezovalno rezkanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS list.

Uporaba, oglaševalsko besedilo:

Za zarezovanje in odrezovanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS list.

Številka za naročilo: od 218440 do 218444 (glejte glavni katalog)

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Napotek:

Kolutni/rezalni rezkar, dobavljiv do $\emptyset D = 200$ mm.

Nadomestne HSS liste lahko kot pribor naročite naknadno.

Tehnični opis

\emptyset vratu d_1	24,5 mm
Celotna dolžina L_{celotna} za a_p 2,2 mm	95,5 mm

primerna obračalna rezalna ploščica	XC.. 1119
Celotna dolžina L_{celotna} za a_p 1,5 mm	94,9 mm
\varnothing držala D_s h6	25 mm
\varnothing rezila D_c	50 mm
maksimalna globina zarez $a_{e \text{ maks}}$	12,75 mm
Dolžina vratu L_1	36 mm
Število rezil Z	4
Širina a_p	2,2 mm
Izvedba držala	Cilindrično držalo
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar