

**Garant****Rezkalna glava, 45° rob HPC, neprevlečeni, Ø D h10: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	210350 12
GTIN	4045197523396
Razred artikla	21M

**Opis****Napotek:**

Orientacijske vrednosti za utore v polno za  $a_{p,maxs.} \leq 0,5 \times D$ .

**Tehnični opis**

Ø rezila D	12 mm
Dolžina rezil $L_2$	12 mm
Dolžina glave I	22 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,24 mm
Podajanje $f_z$ za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki	0,13 mm
Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki	0,11 mm
Velikost vpenjalnega trna	12 mm
Kot posnetja roba	45 stopinj
Celotna dolžina L	36,1 mm
Prevleka	neprevlečeni
Serija	TopCut
Zvrst	HU730
Rezalni material	VHM

Standard	Tovarniški standard
Tip	W
Kot spirale	42 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno
Delovna širina ae pri rezkanju	0,3 × D pri robljenju mm
Delovna širina ae pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D mm
Strategija odrezovanja	HPC
z notranjim hlajenjem	ne
primerni vpenjalni trn	GARANT TopCut
Vrsta izdelka	Rezalni vložki za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	530 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	500 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	450 m/min	N
CuZn	pogojno primerno	320 m/min	N
Olje	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		

## Pribor

Adapter za momentni ključ Tip 10X4	219986 10X4
Montažni ključ Tip 10X4	219987 10X4