

**Kotomer z nastavljivo letvijo, Ø stopinjskega loka × dolžina krakov:
100X150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	453401 100X150
GTIN	4067263062110
Razred artikla	42F

Opis**Izvedba:**

Z vodilom, nastavljivim po dolžini; konec vodila je poševen, pod kotom 45°.

Odprti lok z razdelitvijo 10–170°; odčitavanje po 1°.

Skala nesvetleče kromirana. Z matico za utrditev.

Tehnični opis

Ø stopinjskega loka	100 mm
Točnost	±30 kotnih minut
Dolžina krakov	150 mm
Odčitavanje	1 stopinj
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	Etui
Kalibriranje	F3

Vrsta izdelka

Kotomer

Storitve

Kalibriranjekotomera/merilnika stopinj Tip GRAD

025810 GRAD