


**Garant**

**Kolutni/odrezovalni rezkar s cilindričnim držalom Jeklo širina  $a_p = 2,2$  mm,  $\emptyset$  D/število rezil Z: 63/4mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218414 63/4
GTIN	4045197533630
Razred artikla	21P

**Opis****Izvedba:**

Visokoučinkoviti sistemski rezkar za odrezovanje z možnostjo kombinacije iz prstana in **cenovno ugodnega jeklenega lista** ali prstana in **visoko preciznega temperaturno obstojnega lista iz HHS**.

**Uporaba:**

Za zarezovalno in odrezovalno rezkanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS list.

**Uporaba, oglaševalsko besedilo:**

Za zarezovanje in odrezovanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS list.

Številka za naročilo: od 218440 do 218444 (glejte glavni katalog)

**Pazi:**

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

**Napotek:**

Kolutni/rezalni rezkar, dobavljiv do  $\emptyset D = 200$  mm.

Nadomestne HSS liste lahko kot pribor naročite naknadno.

**Tehnični opis**

maksimalna globina zarez $a_{e\text{ maks}}$	15,75 mm
Dolžina vratu $L_1$	37 mm

Ø rezila $D_c$	63 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$ za $a_p$ 1,5 mm	99,9 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XC.. 1119
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$ za $a_p$ 2,2 mm	100,5 mm
Ø držala $D_s$ h6	32 mm
Ø vratu $d_1$	31,5 mm
Število rezil Z	4
Širina $a_p$	2,2 mm
Izvedba držala	Cilindrično držalo
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar