

**Garant**
**ANGX 10T308ZEER, HB9640, Tip: ST900**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2130 ST900
GTIN	4067263078845
Razred artikla	GGN

**Opis**
**Primerno za:**

GARANT Power Q Mini rezkar za velika podajanja št. 213052–213058.

**Vsebina:**

50 × 213064 ST900

**Napotek:**

 Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \text{ maks}}$ .

**Tehnični opis**

Vsebina	50
Podajanje $f_z$ na zob	0,9 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	ANGX 10T308ZEER
Zvrst	HB9640
Rezalni material	Karbidna trdina
priporočena globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	0,8 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	1 mm
Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	1,6 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	primerno	330 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	280 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	240 m/min	P
suho	primerno		
Zrak	primerno		

**Pribor**

ANGX 10T308ZEER Tip ST900

213064 ST900