

Garant**ANGX 10T308ZEER, HB9540, Tip: ST1400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2131 ST1400
GTIN	4067263078852
Razred artikla	GGN

Opis**Primerno za:**

GARANT Power Q Mini rezkar za velika podajanja št. 213052–213058.

Vsebina:

50 × 213066 ST1400

Napotek:Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \text{ maks.}}$ **Tehnični opis**

Vsebina	50
Podajanje f_z na zob	0,9 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	ANGX 10T308ZEER
Zvrst	HB9540
Rezalni material	Karbidna trdina
priporočena globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	0,8 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	1 mm
Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	1,6 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 750 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	180 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
Zrak	primerno		

Pribor

ANGX 10T308ZEER Tip ST1400

213066 ST1400