

Garant**ANGX 10T308ZEER, HB9740, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2133 INOX
GTIN	4067263078876
Razred artikla	GGN

Opis**Primerno za:**

GARANT Power Q Mini rezkar za velika podajanja št. 213052–213058.

Vsebina:

50 × 213070 INOX

Napotek:Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \text{ maks.}}$ **Tehnični opis**

Podajanje f_z na zob	0,8 mm
Vsebina	50
ISO-oznaka obračalne ploščice	ANGX 10T308ZEER
Zvrst	HB9740
Rezalni material	Karbidna trdina
priporočena globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	0,8 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	1 mm
Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	1,6 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	150 m/min	M
mokro maks.	pogojno primerno		
Zrak	primerno		

Pribor

ANGX 10T308ZEER Tip INOX

213070 INOX