

Garant**ANGX 10T308ZEER, HB9745, Tip: TI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2134 TI
GTIN	4067263078883
Razred artikla	GGN

Opis**Primerno za:**

GARANT Power Q Mini rezkar za velika podajanja št. 213052–213058.

Vsebina:

50 × 213072 TI

Napotek:Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \text{ maks}}$.**Tehnični opis**

Podajanje f_z na zob	0,5 mm
Vsebina	50
ISO-oznaka obračalne ploščice	ANGX 10T308ZEER
Zvrst	HB9745
Rezalni material	Karbidna trdina
priporočena globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	0,6 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	1 mm
Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	1,6 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Ti > 850 N/mm ²	primerno	50 m/min	S
mokro maks.	pogojno primerno		
Zrak	primerno		

Pribor

ANGX 10T308ZEER Tip TI

213072 TI