

**Garant****Rezkalna glava, 45° rob HPC, neprevlečeni, Ø D h10: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	210350 16
GTIN	4045197523402
Razred artikla	21M

**Opis****Napotek:**

Orientacijske vrednosti za utore v polno za  $a_{p,maxs.} \leq 0,5 \times D$ .

**Tehnični opis**

Ø rezila D	16 mm
Dolžina rezil $L_2$	16 mm
Dolžina glave I	28 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,32 mm
Podajanje $f_z$ za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki	0,17 mm
Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki	0,14 mm
Velikost vpenjalnega trna	16 mm
Kot posnetja roba	45 stopinj
Celotna dolžina L	45,3 mm
Prevleka	neprevlečeni
Serija	TopCut
Zvrst	HU730
Rezalni material	VHM

Standard	Tovarniški standard
Tip	W
Kot spirale	42 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno
Delovna širina ae pri rezkanju	$0,3 \times D$ pri robljenju mm
Delovna širina ae pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$ mm
Strategija odrezovanja	HPC
z notranjim hlajenjem	ne
primerni vpenjalni trn	GARANT TopCut
Vrsta izdelka	Rezalni vložki za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	530 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	500 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	450 m/min	N
CuZn	pogojno primerno	320 m/min	N
Olje	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		

## Pribor

Montažni ključ Tip 13X4	219987 13X4
Adapter za momentni ključ Tip 13X4	219986 13X4