

**Garant****XNEX 080608, HB735, Tip: UNI**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2140 UNI
GTIN	4067263078944
Razred artikla	GGN

## Opis

**Primerno za:**

GARANT rezkalna glava za kotno rezkanje 90° št. 215101 in HOLEX rezkalna glava za kotno rezkanje 90° št. 215102.

**Vsebina:**

50 × 215192 UNI

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D/a_p = 3\text{mm}$ .

## Tehnični opis

Vsebina	50
ISO-oznaka obračalne ploščice	XNEX 080608
Zvrst	HB735
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	110 m/min	M
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		

## Pribor

XNEX 080608 Tip UNI

215192 UNI