

**Kotni rezkar 90°, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 20/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2124 20/3
GTIN	4067263078968
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:****Kot št. 215803 20/3.****Napotek:**Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.**Tehnični opis**

Ø držala D_s h6	20 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	37 mm
Ø D_3	17 mm
Prevesna dolžina L_1	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1003..
Kot rampe α_{maks}	0,96 stopinj
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø rezila D_c	20 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	90 mm

Podatkovni list

Dolžina rampe L za α_{maks}	14,85 mm
Število rezil Z	3
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	38 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	MTC
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219814
Kotni rezkar 90° $\varnothing D 20/3$ mm	215803 20/3