

Garant**XNEX 080608, HB7635, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2139 INOX
GTIN	4067263078937
Razred artikla	GGN

Opis**Primerno za:**

GARANT rezkalna glava za kotno rezkanje 90° št. 215101 in HOLEX rezkalna glava za kotno rezkanje 90° št. 215102.

Vsebina:

50 × 215188 INOX

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_p = 3\text{mm}$.

Tehnični opis

Vsebina	50
Podajanje f_z na zob	0,13 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XNEX 080608
Zvrst	HB7635
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	130 m/min	M
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		

Pribor

XNEX 080608 Tip INOX

215188 INOX