

**Garant****XNEX 080608, HU7710, Tip: ALU**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2136 ALU
GTIN	4067263078906
Razred artikla	GGN

## Opis

**Izvedba:**

6 rezalnih robov zagotavlja izjemno ekonomičnost ob nižji ceni za rezilo.

**Primerno za:**

GARANT rezkalna glava za kotno rezkanje 90° št. 215101 in HOLEX rezkalna glava za kotno rezkanje 90° št. 215102.

**Vsebina:**

50 × 215184 ALU

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D/a_p = 3\text{mm}$ .

## Tehnični opis

Podajanje $f_z$ na zob	0,15 mm
Vsebina	50
ISO-oznaka obračalne ploščice	XNEX 080608
Zvrst	HU7710
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Al umetna masa	primerno	1320 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	1320 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	1100 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		

**Pribor**

XNEX 080608 Tip ALU

215184 ALU