

**Garant****XNEX 080608, HB7525, Tip: ST900**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2137 ST900
GTIN	4067263078913
Razred artikla	GGN

## Opis

**Izvedba:**

6 rezalnih robov zagotavlja izjemno ekonomičnost ob nižji ceni za rezilo.

**Primerno za:**

GARANT rezkalna glava za kotno rezkanje 90° št. 215101 in HOLEX rezkalna glava za kotno rezkanje 90° št. 215102.

**Vsebina:**

50 × 215185 ST900

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D/a_p = 3\text{mm}$ .

## Tehnični opis

Vsebina	50
Podajanje $f_z$ na zob	0,18 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XNEX 080608
Zvrst	HB7525
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	primerno	335 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	280 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		

**Pribor**

XNEX 080608 Tip ST900

215185 ST900