


HOLEX**HOLEX Pro Inox VHM visokozmogljivi sveder cilindrično držalo DIN 6535 HA, AlTiN, Premer DC m7: 2,6mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG2685 2,6 |
| GTIN | 4067263087571 |
| Razred artikla | GGN |

Opis**Izvedba:**

Učinkovita obdelava izvrtin posebej za uporabo v **nerjavnih in kislinsko odpornih jeklih**.

Ravna glavna rezila z **optimizirano zasnovano rezalno roba** za boljše lomljenje odrezkov.

Povečan prostor za odrezke za odlično odvajanje odrezkov. Povečana odpornost proti obrabi zaradi **naprednega substrata iz karbidne trdine in premaza, odpornega na visoke temperature**.

Kot št. 122685.

Oblika HB je dobavljiva po enaki ceni s št. GG 1286. Oblika HB je na voljo šele od $\geq \varnothing 3$ mm.

Napotek:

Dolžina utorov $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Vsebina | 5 |
| Dolžina utorov L_c | 21 mm |
| Nazivni $\varnothing D_c$ | 2,6 mm |
| Toleranca nazivnega \varnothing | m7 |

| | |
|---|------------------|
| Standard | DIN 6537 |
| Priporočena maksimalna globina vrtanja L ₂ | 17,1 mm |
| Ø držala D _s | 4 mm |
| Celotna dolžina L | 55 mm |
| Število rezil Z | 2 |
| Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ² | 0,04 mm/v |
| Serijska | Pro Inox |
| Prevleka | AlTiN |
| Rezalni material | VHM |
| Izvedba | 6×D |
| Kot konice | 140 stopinj |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 |
| z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari |
| Barvni prstan | modra |
| Vrsta izdelka | Spiralni svedri |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | | |
| Al > 10% Si | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | | |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | | |
| INOX > 900 N/mm ² | primerno | | |
| Ti > 850 N/mm ² | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |
| mokro min. | pogojno primerno | | |

Pribor

HOLEX Pro Inox VHM visokozmogljivi sveder cilindrično
držaloDIN 6535 HA Premer DC m7 2,6 mm

122685 2,6