

Garant**Rezkar za T-utore, Držalo Weldon, Ø D / Zef: 21/1mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218300 21/1
GTIN	4045197608062
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Stebelni rezkarji s prijemalno površino in notranjim hlajenjem. Močna zožitev v področju delovanja za obdelavo najožjih zarez. Obdelana površina za zaščito pred korozijo.

Uporaba:

Za utore in zareze po DIN 650.

Napotek:

Uporabljajte predvsem z notranjim hlajenjem, da zagotovite optimalno odvajanje odrezkov. Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	SP.T 060304
Prevesna dolžina L_1	26 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219840 (8IP; 1,2 Nm)
efektivno število rezil Z_{ef}	1
Ø držala D_s h6	16 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	76 mm
Ø vratu d_1	11 mm
Ø rezila D_c	21 mm
Višina utora a_p	9 mm

Kot posnetja roba	90 stopinj
Število rezalnih obračalnih ploščic	2
Izvedba držala	Držalo Weldon
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Utorni rezkarji

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219840
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2