


Garant**Strojni navojni svedri Oblika B, vaporizirano, M: M5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2150 M5
GTIN	4067263086031
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:****Kot art. 132150.**

Posebej čvrsta oblika.

Vodilni del z mazalnimi utori, vendar brez utorov za odrezke. **Vrez oblike B, z močnim lupilnim rezom.****Prednosti:****Optimalno lastno vodenje in brez poškodb navoja** pri odvitju svedra.**Tehnični opis**

Globine navoja	15 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Kakovost	ISO 2X 6HX
Število rezil Z	3
4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 371
Vrsta navoja	M

Ø držala D _s	6 mm
Velikost navoja	M5
Ø osnovne izvrtine	4,2 mm
Celotna dolžina L	70 mm
Korak navoja	0,8 mm
Ø navoja	5 mm
Vsebina	10
Prevleka	vaporizirano
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	6 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		

mokro maks.

pogojno primerno

Pribor

Strojni navojni svedriOblika B M M5

132150 M5