

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo CNMG, HB7020, Velikost/št. kosov: 09T308/50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2527 09T308/50
GTIN	4067263092285
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,55 - 3,25 mm
Podajanje f	0,25 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	130 - 280 mm/min
število kosov	50
Vsebina	250152 HB7020
Zvrst	HB7020
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

CNMG 09T308 Zvrst HB7020

250152 HB7020