

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo CNMG, HB7020, Velikost/št. kosov: 09T304/30****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2527 09T304/30
GTIN	4067263092254
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Podajanje f	0,25 - 0,4 mm/v
Vsebina	250150 HB7020
Globina reza a_p	0,25 - 3,25 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	130 - 280 mm/min
število kosov	30
Zvrst	HB7020
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

CNMG 09T304 Zvrst HB7020

250150 HB7020