

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo CNMG, HB7020, Velikost/št. kosov: 09T304/50****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|------------------|
| Številka za naročanje | GG2527 09T304/50 |
| GTIN | 4067263092261 |
| Razred artikla | GGN |

Tehnični opis

| | |
|---|---|
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 130 - 280 mm/min |
| Globina reza a_p | 0,25 - 3,25 mm |
| Podajanje f | 0,25 - 0,4 mm/v |
| število kosov | 50 |
| Vsebina | 250150 HB7020 |
| Zvrst | HB7020 |
| Lomilec odrezkov | SM |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |

Pribor

CNMG 09T304 Zvrst HB7020

250150 HB7020