

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo CNMG, HB7020, Velikost/št. kosov: 190624/50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2527 190624/50
GTIN	4067263092469
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	130 - 280 mm/min
Podajanje f	0,25 - 0,4 mm/v
Globina reza a_p	1,6 - 6,75 mm
število kosov	50
Vsebina	250176 HB7020
Zvrst	HB7020
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

CNMG 190624 Zvrst HB7020

250176 HB7020