

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo CNMG, HB7020, Velikost/št. kosov: 160612/50**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2527 160612/50
GTIN	4067263092407
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	130 - 280 mm/min
Podajanje f	0,25 - 0,4 mm/v
Globina reza a_p	0,8 - 5,5 mm
število kosov	50
Vsebina	250170 HB7020
Zvrst	HB7020
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

CNMG 160612 Zvrst HB7020

250170 HB7020