

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo CNMG, HB7020, Velikost/št. kosov: 190624/30****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2527 190624/30
GTIN	4067263092452
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Podajanje f	0,25 - 0,4 mm/v
Vsebina	250176 HB7020
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	130 - 280 mm/min
Globina reza a_p	1,6 - 6,75 mm
število kosov	30
Zvrst	HB7020
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

CNMG 190624 Zvrst HB7020

250176 HB7020