

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo CNMG, HB7020, Velikost/št. kosov: 120408/30****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2527 120408/30
GTIN	4067263092315
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,55 - 4,25 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	130 - 280 mm/min
Vsebina	250158 HB7020
Podajanje f	0,25 - 0,4 mm/v
število kosov	30
Zvrst	HB7020
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

CNMG 120408 Zvrst HB7020

250158 HB7020