

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo CNMG, HB7020, Velikost/št. kosov: 160612/30****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2527 160612/30
GTIN	4067263092391
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,8 - 5,5 mm
Podajanje f	0,25 - 0,4 mm/v
Vsebina	250170 HB7020
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	130 - 280 mm/min
število kosov	30
Zvrst	HB7020
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

CNMG 160612 Zvrst HB7020

250170 HB7020