

**Garant****Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo CNMG, HB7020, Velikost/št. kosov: 160616/50****Podatki za naročanje**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Številka za naročanje | GG2527 160616/50 |
| GTIN                  | 4067263092421    |
| Razred artikla        | GGN              |

**Tehnični opis**

|   |   |
|---|---|
| Globina reza $a_p$                      | 1,05 - 5,5 mm                           |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 130 - 280 mm/min                        |
| Podajanje $f$                           | 0,25 - 0,4 mm/v                         |
| število kosov                           | 50                                      |
| Vsebina                                 | 250172 HB7020                           |
| Zvrst                                   | HB7020                                  |
| Lomilec odrezkov                        | SM                                      |
| Vrsta izdelka                           | Obračalna rezalna ploščica za struženje |

## Pribor

CNMG 160616 Zvrst HB7020

250172 HB7020