

**Garant****Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo DNMG, HB7020, Velikost/št. kosov: 150612/50**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2535 150612/50
GTIN	4067263092902
Razred artikla	GGN

## Tehnični opis

Podajanje f	0,25 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	125 - 280 mm/min
Globina reza $a_p$	0,8 - 3,75 mm
število kosov	50
Vsebina	250764 HB7020
Zvrst	HB7020
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

## Pribor

DNMG 150612 Zvrst HB7020

250764 HB7020