

Garant

Vrtljiva obračalna ploščica za grobo obdelavo DNMG, HB7020, Velikost/št. kosov: 150612/30

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2539 150612/30
GTIN	4067263093015
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,8 - 3,75 mm
Podajanje f	0,3 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	105 - 260 mm/min
Vsebina	30
število kosov	30
Zvrst	HB7020
Lomilec odrezkov	SG
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

DNMG 150612 Zvrst HB7020

250864 HB7020