

Garant

Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo TNMG, HB7020, Velikost/št. kosov: 160408/50

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|------------------|
| Številka za naročanje | GG2555 160408/50 |
| GTIN | 4067263093428 |
| Razred artikla | GGN |

Tehnični opis

| | |
|---|---|
| Globina reza a_p | 0,55 - 4 mm |
| Podajanje f | 0,2 - 0,4 mm/v |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 130 - 280 mm/min |
| število kosov | 50 |
| Vsebina | 251544 HB7020 |
| Zvrst | HB7020 |
| Lomilec odrezkov | SM |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |

Pribor

TNMG 160408 Zvrst HB7020

251544 HB7020