

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo TNMG, HB7020, Velikost/št. kosov: 160408/30****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2555 160408/30
GTIN	4067263093411
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Vsebina	251544 HB7020
Globina reza a_p	0,55 - 4 mm
Podajanje f	0,2 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	130 - 280 mm/min
število kosov	30
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG160408
Zvrst	HB7020
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

TNMG 160408 Zvrst HB7020

251544 HB7020