

**Garant**

**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo WNMG, HB7020, Velikost/  
št. kosov: 060404/30**



## Podatki za naročanje

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Številka za naročanje | GG2564 060404/30 |
| GTIN                  | 4067263093534    |
| Razred artikla        | GGN              |

## Tehnični opis

|   |  |
|---|--|
| Globina reza $a_p$                      | 0,25 - 2 mm                                |
| Vsebina                                 | 252062 HB7020                              |
| Podajanje $f$                           | 0,2 - 0,4 mm/v                             |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 110 - 280 mm/min                           |
| število kosov                           | 30   |
| Zvrst                                   | HB7020                                     |
| Lomilec odrezkov                        | SM   |
| Vrsta izdelka                           | Obračalna rezalna<br>ploščica za struženje |

## Pribor

WNMG 060404 Zvrst HB7020

252062 HB7020