

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo CNMG, HB7130-2, Velikost/
št. kosov: 09T308/50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2571 09T308/50
GTIN	4067263093800
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,55 - 3,25 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 170 mm/min
Vsebina	250152 HB7130-2
Podajanje f	0,2 - 0,4 mm/v
število kosov	50
Zvrst	HB7130-2
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

CNMG 09T308 Zvrst HB7130-2

250152 HB7130-2