

**Garant****Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo KNUX, HB7020, Velikost/št. kosov: 160410R/30**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2541 160410R/30
GTIN	4067263094593
Razred artikla	GGN

## Tehnični opis

Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Globina reza $a_p$	0,65 - 4 mm
Vsebina	251036 HB7020
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 250 mm/min
število kosov	30
Zvrst	HB7020
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

## Pribor

KNUX 160410R Zvrst HB7020	251036 HB7020
---------------------------	---------------