

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo KNUX, HB7020, Velikost/št. kosov: 160405R/50**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2541 160405R/50
GTIN	4067263094562
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Globina reza a _p	0,35 - 4 mm
Hitrost rezanja v _c za glavno uporabo	120 - 250 mm/min
število kosov	50
Vsebina	251030 HB7020
Zvrst	HB7020
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

KNUX 160405R Zvrst HB7020	251030 HB7020
---------------------------	---------------