

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo KNUX, HB7020, Velikost/št. kosov: 160405L/30**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2541 160405L/30
GTIN	4067263094579
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Globina reza a _p	0,35 - 4 mm
Vsebina	251032 HB7020
Hitrost rezanja v _c za glavno uporabo	120 - 250 mm/min
število kosov	30
Zvrst	HB7020
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

KNUX 160405L Zvrst HB7020	251032 HB7020
---------------------------	---------------