

**Garant**

**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo KNUX, HB7130-2, Velikost/  
št. kosov: 160405L/50**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2583 160405L/50
GTIN	4067263094500
Razred artikla	GGN

**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	85 - 210 mm/min
Podajanje $f$	0,25 - 0,5 mm/v
Vsebina	251032 HB7130-2
Globina reza $a_p$	0,35 - 4 mm
število kosov	50
Zvrst	HB7130-2
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

**Pribor**

KNUX 160405L Zvrst HB7130-2	251032 HB7130-2
-----------------------------	-----------------